

MINIPRESS.RU

Supplier of pharmaceutical equipment in Russia
Founded in 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA St.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsubulsky



Máquina automática de llenado y sellado para ampollas estériles ABF-4D-1

DESCRIPCIÓN

Máquina automática para llenar líquidos y sellar ampollas de vidrio estériles de tipo cerrado para producción farmacéutica. La productividad es 3600-8100 ampollas por hora. Dosificación de ampollas en varias versiones para 1-2 ml, 5-10 ml, 20 ml, 1-10 ml, 5-20 ml. Peso 500 kg. Este modelo usa bombas peristálticas y un sistema de control electrónico con pantalla LCD. Automática, económica y fácil de usar, la máquina se utiliza en las industrias médica, alimentaria y química. Brindamos una gama completa de servicios: instalación, capacitación, puesta en marcha, reparación.

Instrucciones para usar en inglés y ruso. Cumple con el estándar GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar este modelo de máquina para llenado y sellado de ampollas. Antes de enviar la máquina para el sellado, las máquinas se prueban y prueban en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

PRESUPUESTO

Máquina automática de llenado y sellado para ampollas estériles "ABF-4D-1"

Modificaciones: 1-2 ml, 5-10 ml, 20 ml, 1-10 ml, 5-20 ml

Productividad (1-2 ml): 7200 - 8100 ampollas por hora.

Productividad (5-10 ml): 5400 - 6000 ampollas por hora.

Productividad (20 ml): 3600 ampollas por hora.

Productividad (1-10 ml): 5400 - 7200 ampollas por hora.

Productividad (5-20 ml): 5400 - 600 ampollas por hora.

Potencia: 0,55 kW

Consumo de gas: 2-2.5 m³ por hora

El consumo de aire: 0,08-0,1 MPa

Consumo de gas de combustión de apoyo: 1 kg por hora

Consumo de oxígeno: 7 kg por hora

Fuente de alimentación: 220V o 110V,

Dimensiones: 1980mm x 1000m x 1500mm

Peso: 500 kg

Peso con embalaje: 600 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

Máquinas automáticas para embotellar y sellar ampollas estériles de tipo cerrado. Los modelos con la marca ABF-4D-1 se suministran con bombas de vidrio con dispositivos de medición y un sistema de control de botón. Hay modelos ABF-4D-2 más caros en los que se instala una bomba peristáltica para cada una de las cuatro ampollas y un sistema de control electrónico con pantalla LCD. De lo contrario, todos los modelos difieren entre sí con opciones menores, dosis y rendimiento. La valla de las ampollas cerradas proviene de la tolva, luego ingresan a la zona de descarga a través del transportador. La llama derrite la punta de la ampolla y se producen las botellas. El operador ajusta la dosis, dentro de las capacidades de cada modificación de la máquina. El llenado de ampollas se lleva a cabo por un grupo de 4 ampollas. La máquina trae un grupo de ampollas debajo de las agujas, el transportador se detiene y las agujas caen en ampollas. Luego viene el llenado de ampollas. Luego, las ampollas de vidrio se mueven a la zona del quemador. La temperatura de combustión y la intensidad de la llama también están reguladas. Después de que el cuello de la ampolla ha sido calentado por abrazaderas especiales, se forma el ápice de la ampolla. La punta tiene un contorno redondeado de forma uniforme regular. La altura de todas las ampollas preparadas y la redondez se repite constantemente, sin distinción. Atención, la máquina para llenar y sellar ampollas de vidrio estériles no requiere una máquina para lavar y secar ampollas. Es necesario usar ampollas de vidrio cerradas.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN

30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO

30-40 DÍAS

PRECIO

18644,07 USD

IVA

3355,93 USD

VALOR 22000.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del RF Cental Bank

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) TECNOLOGÍAS DE ENTRENAMIENTO DE EMBOTELLADO Y BATCHING AMPUL.

Podemos entrenarte en nuestro equipo antes de comprar. Prueba de materiales. Ofrecemos consultas sobre el llenado y sellado de ampollas, con una gama completa de equipos y consumibles adicionales.

2) COMPLETAMOS PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA Y DE CONFITERÍA.

Tenemos máquinas automáticas y de escritorio para llenar y sellar ampollas en Rusia, que ofrecemos a nuestros clientes. Siempre puede contactarnos con sus ideas y solicitudes.

3) SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EMBOTELLADO Y ALMACENAMIENTO DE AMPOLLAS DE VIDRIO.

Los productos cumplen completamente con los nuevos requisitos de GMP. La liberación de los equipos para sellar ampollas de vidrio va acompañada de un estricto control de calidad, verificación de toda la documentación y un servicio posventa bien organizado de los equipos.

4) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

El fabricante también puede ofrecer modelos de máquinas automáticas para llenado y sellado de ampollas, en función de las metas y los objetivos del cliente. Ayudaremos en el mantenimiento y la reparación de cualquier equipo para sellar ampollas. Centro de servicio en Rusia para los países de la CEI.



Roman Tsibulsky

Owner and supervisor

ROMAN TSIBULSKY