

Propuesta comercial

Compilar:	15.02.2018
Valido:	12 mes
Autor:	Roman Tsibulsky


Máquina automática de llenado y sellado para ampollas de vidrio ALG-01

DESCRIPCI

Máquina automática para el llenado de líquidos y sellado de ampollas de vidrio para la producción farmacéutica. La pelea es de 8000 ampollas por hora. Dosis de ampollas 1-2 ml. Peso 400 kg. Automática, económica y fácil de operar la máquina se utiliza en las industrias médica, alimentaria y química. También está disponible para el pedido la versión de la máquina, que descubre las ampollas vacías selladas y después de su embotellado Sella de nuevo. Ofrecemos una gama completa de servicios: instalación, formación, puesta en marcha, reparación.

Instrucciones de uso en Inglés y ruso. Cumple con el estándar GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para la configuración de este modelo de la máquina para el llenado y sellado de ampollas. Antes de enviar la máquina para el sellado, las máquinas se prueban en la producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos un stock de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos aduaneros en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE-CHINA



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

ESPECIFICACIÓN

Llenado de dosis: 1-2 ml
 Productividad: 7000-9000 ampollas por hora
 Potencia: 0,55 kW
 Consumo de Gas: 2-2.5 m3 por hora
 Consumo de aire: 0,08-0,1 MPa
 Consumo de combustible: 0,7 m3 por hora
 Consumo de oxígeno: 0,1 MPa
 Alimentación: 380V, 50Hz
 Dimensiones totales: 1650mm recordar 900mm recordar 1500mm
 Peso: 400 kg
 Peso envío: 490 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

Una serie única de máquinas automáticas para el llenado y sellado de ampollas de vidrio. Los modelos se diferencian entre sí con pequeñas opciones, dosis y rendimiento. La toma de muestras de las ampollas proviene de la tolva, luego se ponen en el transportador en el relleno. El operador ajusta la dosis, dentro de las capacidades de la máquina. El llenado de ampollas de vidrio es realizado por el grupo. La máquina trae un grupo de ampollas bajo las agujas, el transportador se detiene y las agujas caen en ampollas. Luego viene el relleno de ampollas. A continuación, las ampollas de vidrio se mueven a la zona de quemador. La temperatura de combustión y la intensidad de la llama también están reguladas. Después de que el cuello de la ampolla se ha calentado por pinzas especiales, se forma el ápice de la ampolla. La punta tiene un contorno redondeado de forma uniforme. La altura de todas las ampollas prefabricadas y la redondez se repite constantemente, sin distinción. Atención, la máquina para el llenado y sellado de ampollas de vidrio requiere una máquina para el lavado y secado de ampollas. Y también para la máquina de inyección interna para esterilización.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN

30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO

30-40 DÍAS

PRECIO

12711,86 USD

IVA

2288,14 USD

VALUE 15000.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú al tipo del banco Central de la RF

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) TECNOLOGÍAS DE ENTRENAMIENTO DE AMPULARIOS DE ENVASADO Y BATEO.

Podemos entrenarle en nuestro equipo antes de comprar. Pruebas de materiales. Ofrecemos consultas sobre el llenado y sellado de ampollas, con una gama completa de equipos y consumibles adicionales.

2) COMPLETAMOS LA PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA Y DE CONFITERÍA.

Disponemos de máquinas automáticas y de sobremesa para el llenado y sellado de ampollas en Rusia, que ofrecemos a nuestros clientes. Siempre puede contactarnos con sus ideas y peticiones.

3) SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL EMBOTELLADO Y ALMACENAMIENTO DE AMPOLLAS DE VIDRIO.

Los productos cumplen plenamente con los nuevos requisitos de GMP. La liberación de equipos para sellar ampollas de vidrio se acompaña de un estricto control de calidad, verificación de toda la documentación, bien organizado Servicio post-venta de equipos.

4) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

El fabricante también puede ofrecer modelos de máquinas automáticas para el llenado y sellado de ampollas, basados en los objetivos y objetivos del cliente. Asistiremos en el mantenimiento y reparación de cualquier equipo para sellar ampollas. Centro de Servicio en Rusia para los países de la CEI.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky".

Propietario y supervisor

ROMAN TSIBULSKY