

# MINIPRESS.RU

Supplier of pharmaceutical equipment in Russia  
Founded in 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA St.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsibulsky



### Máquina automática para llenado y sellado de ampollas de vidrio ALG-02

#### DESCRIPCIÓN

Máquina automática para llenar líquidos y sellar ampollas de vidrio para producción farmacéutica. La capacidad es de 18,000 ampollas por hora. Dosificación de ampollas 1-2 ml. Peso 450 kg. Automática, económica y fácil de usar, la máquina se utiliza en las industrias médica, alimentaria y química. También está disponible para pedir la versión de la máquina, que descubre las ampollas vacías selladas y luego de embotellarlas, vuelve a sellarlas. Brindamos una gama completa de servicios: instalación, capacitación, puesta en marcha, reparación.

Instrucciones para usar en inglés y ruso. Cumple con el estándar GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar este modelo de máquina para llenado y sellado de ampollas. Antes de enviar la máquina para el sellado, las máquinas se prueban y prueban en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

## PRESUPUESTO

Máquina automática para llenar y sellar ampollas de vidrio "ALG-02"

Dosificación de llenado: 1-2 ml

Productividad: 18000 ampollas por hora

Potencia: 0,55 kW

Consumo de gas: 3-4 m<sup>3</sup> por hora

El consumo de aire: 0,08-0,1 MPa

Apoyo al consumo de gas de combustión: 1 m<sup>3</sup> por hora

Consumo de oxígeno: 0.1 MPa

Fuente de alimentación: 380V, 50Hz

Dimensiones totales: 1850 mm x 900 mm x 1500 mm

Peso: 450 kg

Peso con embalaje: 550 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Una serie única de máquinas automáticas para llenar y sellar ampollas de vidrio. Los modelos se diferencian entre sí con pequeñas opciones, dosis y rendimiento. El muestreo de las ampollas proviene de la tolva, luego se conectan al transportador en el relleno. El operador ajusta la dosificación, dentro de las capacidades de la máquina. El llenado de ampollas de vidrio se lleva a cabo por el grupo. La máquina trae un grupo de ampollas debajo de las agujas, el transportador se detiene y las agujas caen en ampollas. Luego viene el llenado de ampollas. Luego, las ampollas de vidrio se mueven a la zona del quemador. La temperatura de combustión y la intensidad de la llama también están reguladas. Después de que el cuello de la ampolla ha sido calentado por abrazaderas especiales, se forma el ápice de la ampolla. La punta tiene un contorno redondeado de forma uniforme regular. La altura de todas las ampollas preparadas y la redondez se repite constantemente, sin distinción. Atención, la máquina para llenar y sellar ampollas de vidrio requiere una máquina para lavar y secar ampollas. Y también para la máquina de inyección interna para sterilization.

**TIEMPO DE PRODUCCIÓN**

**30-40 DÍAS**

**TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO**

**30-40 DÍAS**

**PRECIO**

**16101,69 USD**

**IVA**

**2898,31 USD**

**VALOR 19000.00 USD**

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

## NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

### 1) TECNOLOGÍAS DE ENTRENAMIENTO DE EMBOTELLADO Y BATCHING AMPUL.

Podemos entrenarte en nuestro equipo antes de comprar. Prueba de materiales. Ofrecemos consultas sobre el llenado y sellado de ampollas, con una gama completa de equipos y consumibles adicionales.

### 2) COMPLETAMOS PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA Y DE CONFITERÍA.

Tenemos máquinas automáticas y de escritorio para llenar y sellar ampollas en Rusia, que ofrecemos a nuestros clientes. Siempre puede contactarnos con sus ideas y solicitudes.

### 3) SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EMBOTELLADO Y ALMACENAMIENTO DE AMPOLLAS DE VIDRIO.

Los productos cumplen completamente con los nuevos requisitos de GMP. La liberación de los equipos para sellar ampollas de vidrio va acompañada de un estricto control de calidad, verificación de toda la documentación y un servicio posventa bien organizado de los equipos.

### 4) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

El fabricante también puede ofrecer modelos de máquinas automáticas para llenado y sellado de ampollas, en función de las metas y los objetivos del cliente. Ayudaremos en el mantenimiento y la reparación de cualquier equipo para sellar ampollas. Centro de servicio en Rusia para los países de la CEI.



*Roman Tsibulsky*

Propietario y supervisor

**ROMAN TSIBULSKY**