

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Capping und Schraubmaschine FK-05

BESCHREIBUNG

Automatische Deckler mit ihrer anschließenden Capping auf Flaschen, für den Einbau in der Linie der Verpackung von Gelatinekapseln und Tabletten, die in Kunststoffflaschen. Ein spezielles System die Deckel aus dem Vorratsbehälter in der Flasche Abdeckeinheit zum Zuführen, dann Flaschen mit Schraubverschlüssen bewegen. Automatische Deckelzuführung mit Drehzahlregelung. Die Produktivität ist maximal 130 Kapseln pro Minute. Das Gewicht der Ausrüstung ist 450 kg.

Es ist aus hochwertigem Edelstahl nach GMP-Standards hergestellt. Wir bieten detaillierte Anweisungen für den Betrieb der Ausrüstung für die Lider Zuführen und Verschließen der Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine zum Zuführen und Verschließen der Flaschen "FK-05"

Durchmesser von Abdeckungen: 15-65 mm

Productivity: maximal 130

Kapseln pro minute

Throughput: $\geq 99\%$

Flaschengrößen: 15-500 ml

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz, Leistung: 2 kW

Overall Abmessungen: 2600mm x 1100mm x 2000mm

Weight: 450 kg

Gewicht mit Packing: 550 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Aus dem Aufnahmetrichter, werden die Deckel in das Orientierungssystem zugeführt, wo die Deckel um die gewünschte Position einnehmen. Die Deckel werden dann in das Führungssystem automatisch geladen, das die Verschlußanordnung bildet. Auf dem Transporter, werden die befüllten Flaschen in die Abdeckposition Anordnung bewegt, wobei die Deckel mit den Engpässen ausgerichtet sind. Anschließend werden die verschlossenen Flaschen auf das System von Rollen bewegt, mit welcher die Kappen werden bis zum Anschlag eingeschraubt werden. Nach dem Verschließen werden die Flaschen durch Induktionsschweißen des Aluminiummembran mit dem Hals der Kunststoffflasche zu der Maschine bewegen. Die Membranen werden vorge eingefügt in den Deckel mit der gewünschten Seite. Die Ausrüstung für das Capping und die Abdeckungen Verschrauben umfasst einen Vorratstrichter, einen vertikale Förder Deckel, eine Verschlußanordnung und ein Schraubenkappenbaugruppe und einen horizontalen Flaschenträger.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 21186,44 USD

MwSt 3813,56 USD

WERT 25.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit der Linie der **VORBEREITUNG GELATINE Kapseln und TABLETS**. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) **WE komplette Produktion von GELATINE Kapseln und TABLETS**. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern,



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY