

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsubulsky

### Elektromagnetische Induktionsmaschine zum Schweißen von Folien

#### BESCHREIBUNG

Werkstatthandinduktionsschweißmaschine für die Aluminiummembran Steuerung der ersten Öffnung der Kappen auf Kunststoff-Flaschen, für die halbautomatische Verwendung zusammen mit Ausrüstung für das Zählen und Verpacken von Gelatinekapseln oder Tabletten, in Kunststoffflaschen. Desktop Hand induktive Wärmeversiegelungsmaschine für nichtmetallische Flaschen aus Kunststoff oder Glas. Der becherförmige Behälter nimmt die Vakuumabdichtungsverfahren. Induktive thermische Bindung kann nicht nur die Qualität der Produkte verbessern, aus der Absorption der natürlichen Feuchtigkeit zu verhindern, erhöht die Haltbarkeit, beschleunigt die Verdichtung und die Qualität der Verpackung von Tabletten und Kapseln. Die Kapazität beträgt maximal 100 Flaschen pro Stunde. Das Gewicht des Gerätes beträgt 12 kg.

Modell IZ-01A, der Durchmesser der Flaschen von 20 bis 100 mm, das Modell IZ-01B von 15 bis 35 mm, das Modell IZ-01C von 50 bis 130 mm, das Modell IZ-01D von 20 bis 60 mm. Es ist aus hochwertigen Materialien nach GMP-Standards hergestellt. Wir bieten detaillierte Anweisungen für die Verwendung von Geräten für Induktionsschweißen zu Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeit und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

#### HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Elektromagnetische Induktionsschweißmaschine Folie zu Flaschen "IZ-01"

Nennspannung: 220V

Output Leistung: 0,5 kW (IZ-01C - 1 kW)

Betriebsfrequenz: 50 kHz ( $\pm 20\%$ )

Statische Energieverbrauch: 0,1 A

Max. zulässige Strom: <4A (IZ-01C 7A)

Betriebsumgebungstemperatur: 25-45 ° C

Relative Luftfeuchtigkeit: 95%

Änderungen des Packungsdurchmesser: Modell IZ-01A ~ 20-100 mm model IZ-01B von 15 bis 35 mmmodel IZ -01C 50-130 mmmodel IZ-01D 20-60 mm

Applicable Filmmaterial: Spezieller induktiver Film und Aluminiumfolie Bonden film.

Safety Standard: GB 15579 und 1995

Dimensions: 340mm x 290mm x 130mm

Weight: 8 kg

Shipping Gewicht: 12 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Bediener muss erwerben manuell Plastikflaschen und Deckel. In dem Deckel sollte mit Aluminiumfolie gelegt Auskleidungen werden. die Flaschen mit Tabletten oder Kapseln nach dem Befüllen muss die Kappen fest angezogen werden. Diese Maschine gilt das Prinzip der elektromagnetischen Induktionsheizung. Verwendung von berührungslosen induktiven Induktionsheizeinrichtung Folien und Aluminiumfolien, erzeugt einen Film und Flaschenanschluss. Dicht Korke fest auf dem Hals der Flasche sofort nach dem Heißschmelzen in einer solchen Art und Weise, wie das gesetzte Ziel zu erreichen.

<b>Produktionszeit</b>	<b>30-40 Tage</b>
<b>Voraussichtliche Lieferzeit</b>	<b>30-40 Tage</b>

<b>PREIS</b>	<b>1864,41 USD</b>
<b>MwSt</b>	<b>335,59 USD</b>

**WERT 2200.00 US Dollar**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING MIT DER MASCHINE ARBEITET MIT INDUKTIONS TANK VALVES. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.2 waren) COMPLETE PRODUCTION Kapseln und TABLETS. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine zum Zuführen von Deckeln und Verschleißmaschinen,



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**