

## Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsubulsky


### Macchina per tappare bottiglie con tappi in alluminio GZ-50

#### DESCRIZIONE

Macchina automatica che mette i tappi di alluminio sulle bottiglie di penicillina, pre-tappato con tappi di gomma. La consegna di bottiglie, tappi e laminazione è automatizzata e il produttore può produrre la macchina per le dimensioni delle bottiglie del cliente. Fornitura automatica di fiale e tappi in alluminio dai cassonetti. Il dosaggio è regolato da erogatori a vite di polveri. La capacità è di 2500 bottiglie all'ora. Peso di 380 kg.

Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione dell'attrezzatura per il capping. Prima di inviare la macchina al cliente, vengono controllati e testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato con la consegna nella città del cliente.

#### PRODUTTORE - CINA



## SPECIFICHE

Macchina per tappare bottiglie con tappi in alluminio "GZ-50"

Volume di flaconcini: 2-100 ml

Testate per medicazione e tappi: 1 pezzo

Produttività: 2500 bottiglie all'ora

Qualità del prodotto finito: 98%

Potenza: 0,6 kW,

Alimentazione: 380V / 220V, 50 / 60HZ, a richiesta

Dimensioni d'ingombro: 1100mm x 600mm x 1400mm

Dimensioni con imballo: 1200 mm x 700 mm x 1600 mm

Peso: 300 kg

Peso con imballaggio: 380 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La macchina ha un nastro trasportatore lungo il quale le bottiglie di penicillina, che sono sigillate con un tappo di gomma, vengono alimentate al disco rotante. Il disco acquisisce una bottiglia e la trasferisce su un dispositivo che mette un tappo di alluminio sulla bottiglia. L'attrezzatura ha un alimentatore vibrante e alimenta automaticamente i tappi in alluminio. Quindi il disco sposta la bottiglia con il cappuccio sul rotolo. I bordi del cappuccio vengono serrati e attraverso il trasportatore la fiala viene trasferita all'accumulatore o ulteriormente nella linea. Le bottiglie pronte vengono portate via da un nastro trasportatore aggiuntivo. Grande importanza è attribuita alla stabilità delle fiale. Per prendere la decisione di acquistare questa attrezzatura, ti consigliamo di inviare foto e dimensioni di bottiglie e coperchi.

**TEMPI DI PRODUZIONE**

**30-40 GIORNI**

**PREZZO**

**16949,15 USD**

**TEMPO DI CONSEGNA STIMATO**

**30-40 GIORNI**

**I.V.A.**

**3050,85 USD**

**I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:**

### 1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DELLE SFERE E DELLE FATTURE DI PRODUZIONE.

Tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi per applicare il rivestimento su compresse e compresse, nonché sulla formazione di sfere di materiali plastici. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nella vendita di attrezzature usate.

### 2) COMPLETIAMO LA PRODUZIONE DI BOLLE E SFERE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di boilies e palline. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzatura per miscelare le polveri insieme, un miscelatore per bagnare la polvere, attrezzatura per impastare la pasta.

### 3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con i produttori di macchine automatiche e semiautomatiche per boilies e palline e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di veicolo acquistato nella nostra azienda.

**VALORE 20000.00 USD**

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF



*Roman Tsibulsky*

Proprietario e supervisore

**ROMAN TSIBULSKY**